


ESV

KOŁNIERZ USZCZELNIAJĄCY

ZASTOSOWANIE

Uniwersalny kołnierz uszczelniający do płaskich pokryć dachowych typu: gonty bitumiczne, papy, blachy płaskie arkuszowe




Maksymalna grubość pokrycia dachowego: 2x5mm

Zakres kąta nachylenia dachu: 15°-90°




Kołnierz dostępny również z rynienką odprowadzającą (ESV-R)

Głębokość montażu okna: V (0)



ELEMENTY KONSTRUKCJI KOŁNIERZA



- 1 – Dolny element kołnierza
2-3 – Rynna boczna kołnierza prawa - lewa
4 – Górny element kołnierza
5-6 – Profi kryjący bok ościeżnicy prawy – lewy
7 – Haczyki do mocowania elementów kołnierza do łąt

MATERIAŁ

Blacha aluminiowa: AW-1050A

Lakier: modyfikowany poliesterowy w kolorze RAL 7022

Grubość blachy: 0,5 – 0,6mm

KOMPATYBILNOŚĆ Z OKNAМИ

Typ kołnierza	Typ okna													
	FT	FP	PT	PP	FD	FY	FE	FG	BD	BV	BX	FS	FWP	FW
ESV														


OGRANICZENIA ROZMIAROWE

Wymiar okna		Szerokość okna [cm]							
Wysokość okna [cm]	60	46	48	55	66	78	94	114	134
	70	*	*	31	32	33	34	35	36
	78	46	47	01	22	23	24	25	26
	98	48	49	02	03	05	15	20	12
	118	*	*	16	04	06	08	10	18
	140	*	*	AM	14	07	09	11	17
	160	*	*	AN	BN	13	80	50	FN
	180			AP	BP	40	41	EP	FP
	186					CA	DA		
	206			AB	BB	CB	DB		
Wysokość okna [cm]	235					CC	DC		
	255					CD	DD		

- Możliwe rozmiary
- Możliwe do wykonania w wersji niestandardowej
- Brak możliwości wykonania

ZESPOLENIA

Zespoleńia poziome realizowane są poprzez odpowiednie moduły KSV-1, KSV-2 i KSV-3



B2/1




B4/1




B1/2

Zespoleńia w pionie realizowane są poprzez konierz ESV i moduł KDV

Zespoleńia blokowe realizowane są poprzez odpowiednie moduły KSV-1, KSV-2 i KSV-3 Oraz KXV-4, KXV-5, KXV-6



B2/2



B3/2


OPCJE



Oblachowanie kołnierza w kolorach z palety RAL



Oblachowanie kołnierza z miedzi



Oblachowanie kołnierza z tytan-cynk:
- blacha Rhenizink w wersji: "gołowalcowanej", "patyna^{PRO} szaroniebieska" oraz "patyna^{PRO} grafit"
- blacha VMZINC z serii Pigmento (zielona, czerwona, niebieska) oraz Anthra-Zinc i Quartz-Zinc